

Jiffy vaporizador profesional para ropa

J - 4000

El Jiffy Steamer J-4000 tiene un depósito de agua de casi 4 litros y una práctica función de precalentamiento muy práctica. Ya puede empezar a usar el limpiador a vapor después al cabo de 2 minutos al de alcanzar la temperatura de servicio. El gran depósito de agua es suficiente para casi 2 horas de vapor continuo. Las ruedas giratorias en la base facilitan el desplazamiento del aparato de modo sencillo.

Ventajas

- Práctica función de precalentamiento práctica.
- Casi 2 horas de vapor gracias al depósito de agua de más de 3,8 litros.
- Carcasa de aluminio.
- Visor para nivel de agua.
- Calentador de acero inoxidable.
- Transportable.

Especificaciones

- Placa de vapor de plástico de 15 cm de ancho.
- Manguera flexible de caucho de más de 1,5 metros.
- Voltaje: 230 V.
- Potencia: 1.300 V.



| ESPECIFICACIONES | ESTEAM | J - 1 | J - 2 | J - 2000 | J - 4000 |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Voltaje (120 V) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Voltaje (230 V) | Si | Si | Si | Si | Si |
| Potencia | 600W (120V)-625W (230V) | 1300W | 1300W | 1300W | 1500W |
| Amperios (120 V) | 5 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 12.50 |
| Amperios (230 V) | 2.71 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 6.52 |
| Fusible de seguridad de enlace fusible | Si | Si | Si | Si | Si |
| Longitud del cable de alimentación | 9 pies | 7 pies | 7 pies | 7 pies | 7 pies |
| Enchufes para varios cables Configuraciones disponibles | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cableado trenzado de silicona para alta temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
| Certificaciones eléctricas (120 V y 230 V) | UL cUL, CE, TUV, NOM, ANCE | UL cUL, CE, TUV, NOM, ANCE | UL cUL, CE, TUV, NOM, ANCE | UL cUL, CE, TUV, NOM, ANCE | UL cUL, CE, TUV, NOM, ANCE |
| Utiliza agua corriente del grifo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Capacidad de agua | 8 onzas | 1 galón | 1 galón | .75 galones | 1 galón |
| Nivel de agua fácilmente visible | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tiempo de pre calentamiento con agua máxima | 2 minutos | 2 minutos | 2 minutos | 2 minutos | 15 minutos |
| Duración del vapor | 15 minutos | 2 horas | 2 horas | 1 hora 30 minutos | 2 horas |
| Longitud de la manguera | - | - | 5.5 pies | 5.5 pies | 5.5 pies o 7.5 pies |
| Tanque de caldera de acero inoxidable | - | - | - | - | Si |
| Tipo de elemento calefactor | Fundición a vapor en aluminio | Fundición a vapor en latón | Fundición a vapor en latón | Fundición a vapor en latón | Incoloy |
| Carcasa de aluminio fundido a presión | - | Si | Si | - | Si |
| Percha para manguera/ropa | - | - | Si | Si | Si |

| ESPECIFICACIONES | ESTEAM | J - 1 | J - 2 | J - 2000 | J - 4000 |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Garantía limitada de 3 años | Si | Si | Si | Si | Si |
| Fabricado en U.S.A. | Si | Si | Si | Si | Si |
| Peso neto ensamblado | 2 libras | 12 libras | 15 libras | 14 libras | 22 libras |
| Peso bruto empaquetado | 3 libras | 14 libras | 17 libras | 17 libras | 26 libras |
| Dimensiones ensambladas (LargoxAnchoxAlto) | 5.75 x 3.25 x 10.5 pulgadas | 13.5 x 7.5 x 13 pulgadas | 13.5 x 7.5 x 64.5 pulgadas | 15 x 10 x 64 pulgadas | 18.5 x 10.5 x 62 pulgadas |
| Dimensiones de caja (LargoxAnchoxAlto) | 11x 5x7 pulgadaas | 18 x 12 x 17 pulgadas | 18 x 12 x 17 pulgadas | 18 x 12 x 17 pulgadas | 20 x 12 x 14 pulgadas |
| Archivos adjuntos disponibles Leyenda A = Auto B = Cepillo de vapor C = Alfombra D = Pañería DS = Placa frontal de acero inoxidable Cabezal de vapor para Draper H = Sombrero I = Cabezal de vapor intercambiable P = Cabeza de plástico S = Placa frontal de acero inoxidable Cabezal de vapor de plástico W = Peluca | Convertidor de voltaje (convierte corriente eléctrica de 230 V a 120 V) | B, H, M, P, W | B, H, I, M, P, W | B, H, I, M, P, W | A, B, C, D, H, I, M, P, W |